

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П А С П О Р Т

TX700B Хлопковый тампон с пенополиуретановым покрытием



TX705 Накрученный хлопок



TX720B Хлопок с пенополиуретановым покрытием



Описание

Хлопковые и хлопковые с пенополиуретановым покрытием тампоны от Texwipe разработаны для максимального использования характеристик хлопка.

Тампоны доступны в двух вариантах: 100% хлопок или хлопок/пенополиуретан. Головки надежно крепятся в деревянным ручкам при помощи клеящего вещества на водной основе.

Особенности и основные преимущества

- Высокий сорбционный уровень способствует легкой очистке поверхностей
- Совмещение хлопка и пенополиуретана обеспечивает лучшую сорбционную ёмкость по сравнению с чистым хлопком
- Длинная ручка из твердого дерева обеспечивает отличную термостойкость
- Высокий уровень термо- и химической устойчивости
- Выдерживает автоклавную обработку сухим жаром и паром

По запросу тампоны доступны в стерильном исполнении.

Области применения

- Отбор проб для экологического контроля
- Нанесение ГСМ
- Удаление ГСМ
- Очистка с использованием растворителей, таких как изопропанол или ацетон

Сферы промышленности

- Аэрокосмическая
- Автомобильная
- Пищевая
- БАД
- ФСША<797>

Ассортиментный ряд

Ассортимент изделий, а также физические характеристики и характеристики отделения частиц см. на обороте



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Физические характеристики

	TX700B	TX705	TX720B
Материал головки	Хлопок/ пенополиуретан	Хлопок	Хлопок/ пенополиуретан
Ширина головки	13.5 мм	7.0 мм	11.8 мм
Толщина головки	13.5 мм	7.0 мм	10.0 мм
Длина головки	28.0 мм	17.0 мм	26.3 мм
Материал ручки	Дерево	Дерево	Дерево
Ширина ручки	2.5 мм	2.5 мм	2.5 мм
Толщина ручки	2.5 мм	2.5 мм	2.5 мм
Длина ручки	126.0 мм	135.0 мм	127.0 мм
Общая длина тампона	154.0 мм	152.0 мм	154.0 мм
Способ крепления головки	Механическое	Клей	Термическое/механическое
Цвет ручки	Коричневый	Коричневый	Коричневый
Конструктивные особенности	Пенополиуретановая головка механически насаживается на хлопок; длинная деревянная ручка	100% хлопковая головка; длинная деревянная ручка	Пенополиуретан наматывается на хлопок; длинная деревянная ручка

Характеристики отделения частиц*

Ионы, мкг/тампон	TX700B	TX705	TX720B
Кальций	3.05	2.85	3.11
Хлорид	1.32	0.31	1.29
Фторид	0.39	0.22	0.43
Магний	0.11	0.06	0.15
Нитрат	1.13	0.89	1.17
Фосфат	1.34	0.67	1.29
Калий	20.15	20.11	20.27
Нитрат	18.59	18.26	18.71
Сульфат	1.46	1.04	1.53

Сухой остаток, мг/тампон

Экстрагент деионизированной воды	0.491	0.251	0.512
Экстрагент изопропила	1.411	0.781	1.451

Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
TX700B	Хлопковые тампоны с пенополиуретановым покрытием	500 тамп./уп.; 10 пакетов по 50 тамп.; 5 уп./кор.
TX705	Тампоны с накрученным хлопком	1,000 тамп./уп.; 10 пакетов по 100 тамп.; 5 уп./кор.
TX720B	Хлопковые тампоны с пенополиуретановым покрытием	500 тамп./уп.; 10 пакетов по 50 тамп.; 5 уп./кор.

* Метод тестирования: МТ2: Лабораторные испытания тампонов. Данные о процедуре тестирования предоставляются по запросу. Указанные значения являются типичными результатами и не представляют собой установленные пределы.

Нормативные сертификаты Texwipe

Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в соответствии со следующими сертификатами: ISO 9001 ISO 13485 ISO 14001 OHSAS 18001