



Дистиллятор воды серий ZD

В настоящее время конденсация пара с помощью теплообменника является единственным наиболее надежным способом получения высококачественной дистиллированной воды. Дистилляторы из нержавеющей стали, выпускаемые на нашем заводе, являются новым производством. Управляющая консоль выполнена из высокотемпературного пластика. Воду используют для медицины, фармацевтики, научных исследований, химического машиностроения, а также пищевой промышленности. Это идеальное оборудование для высококачественной дистиллированной воды.

Модель	ZD-5 (i)	ZD-10 (i)	ZD-20 (i)
Материал	Нержавеющая сталь		
Производительность	5 л/ч	10 л/ч	20 л/ч
Расход воды	01:10		
Вода	Необходима проточная		
Стандарт воды	Стандарт третьего класса для национальной лаборатории		
Регулятор давления	Есть		
Питание	АС 220 В, 50 Гц	АС 380 В, 50 Гц	
Мощность	5 кВт	2,5 кВт х 3	4 кВт х 3
Вес	9 кг	10 кг	

Примечание - (i) имеет дополнительную защиту с отключением воды, и управление с индикаторами статуса.